Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.003

圧着工具

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



AS 4054.003 - 圧着工具 スリーブ端子用

四角または六角圧着用圧着ペンチ。DIN 46228 パート 1 に準するフェルール端子 (絶縁カラー無し) および DIN 46228 パート 4 に準ずるフェルール端子 (絶縁カラー付き) の加工に使用します。

Features

品番	AS 4054.003
仕様	ストレート
製品説明	DIN 46228 パート 1 に準ずるスリーブ端子 (絶縁カラー無し) およびDIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子 (絶縁カラー付き) の加工に使用します。
メリット	大きな導線断面積の場合でも大きな力を必要としない ばらつきのない高品質圧着を実現 ロック機構付き 自動調整式
材質	高品質の特殊工具鋼
表面	つや消し、クロムめっき
塗装色	ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
圧着	六角形圧着
ケーブル引き込みの向き	サイド
寸法:	長さ: 176 mm
AWG	26 - 8
適用断面積	0.14 - 10 mm ²
1パック	1個
純質量	0.4

© Rittal 2025

Features

総質量	0.455
関税率番号	82032000
EAN	4028177930964
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025 3