Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4054.004

圧着工具

State: 2025/11/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



AS 4054.004 - 圧着工具 スリーブ端子用

DIN 46228 パート 1 に準するスリーブ端子(絶縁カラー無し)および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー付き)の加工に使用します。



Features

品番	AS 4054.004
仕様	ストレート
製品説明	DIN 46228 パート 1 に準するスリーブ端子(絶縁カラー無し)および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー付き)の加工 に使用します。
メリット	大きな導線断面積の場合でも大きな力を必要としない ばらつきのない高品質圧着を実現 圧着部に印が付いているので、それぞれの断面積に対する精度の高 い処理が可能です ロック機構付き
材質	高品質の特殊工具鋼
表面	つや消し、クロムめっき
塗装色	ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
圧着	WM 圧着
ケーブル引き込みの向き	サイド
寸法:	高さ: 68 mm 長さ: 256 mm

© Rittal 2025

Features

AWG	8 - 4
適用断面積	10 - 25 mm ²
1パック	1個
純質量	0.66
総質量	0.69
関税率番号	82032000
EAN	4028177807600
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025