

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.008

圧着工具

State: 2026/05/12 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.008 - 圧着工具 スリーブ端子用

DIN 46228 パート 1 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー無し)および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー付き)の加工に使用します。



Features

品番	AS 4054.008
仕様	ストレート
製品説明	DIN 46228 パート 1 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー無し)および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー付き)の加工に使用します。
メリット	大きな導線断面積の場合でも大きな力を必要としない ばらつきのない高品質圧着を実現 圧着部に印が付いているので、それぞれの断面積に対する精度の高い処理が可能です ロック機構付き
材質	高品質の特殊工具鋼
表面	つや消し、クロムめっき
塗装色	ハンドル：アントラシートとリタルパワーピンク
圧着	WM 圧着
ケーブル引き込みの向き	サイド
寸法：	高さ: 68 mm 長さ: 256 mm

Features

AWG	2 - 1
適用断面積	35 - 50 mm ²
1パック	1個
純質量	0.64 kg
総質量	0.69 kg
関税率番号	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
製品説明	Crimping pliers for wire end ferrules
