

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.024

## 圧着工具

State: 2026/05/28 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.024 - 圧着工具 圧着端子用

圧着端子(絶縁被覆無し)の加工に使用します。



## Features

品番	AS 4054.024
仕様	ストレート
製品説明	圧着端子(絶縁被覆無し)の加工に使用します。
メリット	ロック機構付き レバレッジが最適化されているので、大きい断面積の場合でも少ない作動力ですみます
材質	高品質の特殊工具鋼
表面	つや消し、クロムめっき
塗装色	ハンドル：アントラシートとリタルパワーピンク
圧着	インデント圧着
寸法：	高さ: 68 mm 長さ: 256 mm
AWG	8 - 4
適用断面積	10 - 25 mm <sup>2</sup>
1パック	1 個

# Features

---

純質量	0.52 kg
総質量	0.67 kg
関税率番号	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
製品説明	Crimping plier 10 - 25 mm <sup>2</sup> , indent-C.

---