

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.030

フレックス圧着ペンチ

State: 2026/01/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.030 - フレックス 壓着ペンチ スリーブ端子用

DIN 46228 パート 1 に準ずるスリーブ端子 (絶縁カラー無し) および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子 (絶縁カラー付き) の加工に使用します。



Features

品番	AS 4054.030
仕様	ストレート
製品説明	DIN 46228 パート 1 に準ずるスリーブ端子 (絶縁カラー無し) および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子 (絶縁カラー付き) の加工に使用します。
メリット	回転ヘッドにより、スリーブ端子は前面にも側面にも収納可能 大きな導線断面積の場合でも大きな力を必要としない ばらつきのない高品質圧着を実現 ロック機構付き 自動調整式
材質	高品質の特殊工具鋼
表面	ブルーイング処理、黒、マット仕上げ
塗装色	ハンドル：アントラシートとリタールパワーピンク
圧着	台形圧着
ケーブル引き込みの向き	正面および側面
寸法：	長さ: 180 mm

Features

AWG	26 - 8
適用断面積	0.14 - 10 mm ²
1パック	1 個
純質量	0.35
総質量	0.388
関税率番号	82032000
EAN	4028177955936
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811