

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.300

## ケーブルストリッパー

State: 2026/05/08 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.300 - ケーブルストリッパー

電線やケーブルの被覆剥きに使用します。自動調整式、人間工学に基づきデザインされたグリップ、ブレード交換可能。

## Features

品番	AS 4054.300
製品説明	電線やケーブルの被覆剥きに使用します。自動調整式、人間工学に基づきデザインされたグリップ、ブレード交換可能。
メリット	ストリップ長さに合わせ、自在に調節できるエンドストップ 実用的なワイヤーカッター付き 絶縁材や導体直径に自動的に適合 あらゆる圧着工具に共通の圧着部、簡単に交換可能 柔らかな滑り止めゾーンを含め、二つの素材でできているグリップです
塗装色	ハンドル：アントラシートとリタールパワーピンク
寸法：	幅: 20 mm 高さ: 90 mm 長さ: 191 mm
AWG	34 - 8
適用断面積	0.02 - 10 mm <sup>2</sup>
1パック	1個
純質量	0.17 kg
総質量	0.18 kg
関税率番号	82032000
ETIM 9	EC002109

# Features

---

ETIM 8

EC002109

---

ECLASS 8.0

21043706

---

製品説明

Stripping tool 0.02 - 10 mm<sup>2</sup>