

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.315

ケーブルストリッパー

State: 2026/05/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.315 - ケーブルストリッパー

電線やケーブルの被覆剥きに使用します。自動調整式、人間工学に基づきデザインされたグリップ、ブレード交換可能。

Features

品番	AS 4054.315
仕様	角度付き
製品説明	電線やケーブルの被覆剥きに使用します。自動調整式、人間工学に基づきデザインされたグリップ、ブレード交換可能。
メリット	ストリップ長さに合わせ、自在に調節できるエンドストップ 実用的なワイヤーカッター付き 絶縁材や導体直径に自動的に適合 あらゆる圧着工具に共通の圧着部、簡単に交換可能 柔らかな滑り止めゾーンを含め、二つの素材でできているグリップです
塗装色	ハンドル：アントラシートとリタールパワーピンク
寸法：	長さ: 168 mm
AWG	34 - 8
適用断面積	0.02 - 10 mm ²
1パック	1個
純質量	0.2 kg
総質量	0.218 kg
関税率番号	82032000
ETIM 9	EC002109
ETIM 8	EC002109

Features

ECLASS 8.0

21043706

製品説明

AS wire stripper, angled, for cross-section 0.02 – 10 mm²