Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4054.870 分割ウェブカッター

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



AS 4054.870 - 分割ウェブカッター

オペレーションスペース分割パーツのような、Ri4Power の内装用コンポーネントのマイクロウェブや鋼板製分割ウェブの切断、あるいは厚さ 1.2 mm までの薄い鉄板、アルミ板、銅板などの切断に使用します。



Features

品番	AS 4054.870
仕様	ストレート
製品説明	オペレーションスペース分割パーツのような、Ri4Power の内装用コンポーネントのマイクロウェブや鋼板製分割ウェブの切断、あるいは厚さ 1.2 mm までの薄い鉄板、アルミ板、銅板などの切断に使用します。
メリット	変形のない材料の切断加工 きれいな切断面、カットされたプロファイルのリワークが不要 取り扱いが簡単 疲れさせない、滑らせないための人間工学を考慮したハンドル形状
材質	工具本体:特殊工具鋼、圧延、油焼入れ
塗装色	ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
同梱品	分割ウェブカッター、削りくずリジェクターを含む

© Rittal 2025 2

Features

適用品番	9683.006
	9683.008
	9683.016
	9683.018
	9683.036
	9683.038
	9680.005
	9680.025
	9680.207
	9680.227
	9683.406
	9683.408
	9683.426
	9683.428
	9683.444
	9683.446
	9683.448
	9683.464
	9683.466
	9683.468
	9683.484
	9683.486
	9683.488
寸法:	長さ: 280 mm
加工可能な材料	·····································
	アルミニウム
	銅
	プラスチック
加工可能な最大板厚 (鋼板)	1.2 mm

© Rittal 2025

Features

加工可能な最大板厚 (プラスチック)	2 mm
切断幅	2.7 mm
1パック	1個
純質量	0.5
総質量	0.54
関税率番号	82032000
EAN	4028177955929
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890

© Rittal 2025 4