Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AS 4055.010
手動油圧パンチャー

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.010 - 手動油圧パンチャー

円形、正方形および長方形の打ち抜きに使用します。

Features

品番	AS 4055.010
仕様	シリンダーヘッドは 90° 横に向いていて、360° 回転可能
製品説明	円形、正方形および長方形の打ち抜きに使用します。
メリット	内蔵の圧力逃し弁により工具寿命を延長します
材質	アルミニウム
同梱品	手動油圧パンチャー 油圧ねじ 直径 19 mm 油圧ねじ 直径 9.5 / 19 mm 高速度鋼下穴用ドリル 直径 11 mm スペーサーブッシュセット (3 分割型) プラスチックケース
操作方法 油圧式	円形パンチ 最大直径 82 mm 長方形パンチ 最大 46 x 86 mm パンチャー出力 75 kN 最大動作圧 680 バール / 9850 psi パンチダイス、正方形 92x92 mm まで
1パック	1 個
純質量	3.3

© Rittal 2025

Features

総質量	3.36
関税率番号	84678900
EAN	4028177807914
ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046

© Rittal 2025