

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.120

パンチダイス 円形

State: 2026/05/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.120 - パンチダイス 円形 ステンレス用、3 スプリットタイプ

円形の打ち抜きに使用します

Features

| | |
|--|--|
| 品番 | AS 4055.120 |
| 仕様 | 3 スプリットタイプ |
| 製品説明 | 円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。 |
| 同梱品 | 雌型 雄型 (パンチ) |
| 加工可能な材料 | ステンレス |
| 加工可能な最大板厚 (ステンレス) | 2 mm |
| パンチ直径 | 20.4 mm |
| 適用ねじ | M20 |
| 注記: | スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.665 |
| テンションボルト (直径 x 長さ) | 11.1 x 60 mm |
| 油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径 | 11.1 mm 19 cm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.077 kg |

Features

| | |
|------------|--|
| 総質量 | 0.098 kg |
| 関税率番号 | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| 製品説明 | Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting |