

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.128

パンチダイス 円形

State: 2026/05/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.128 - パンチダイス 円形 ステンレス用、3 スプリットタイプ

円形の打ち抜きに使用します

Features

品番	AS 4055.128
仕様	3 スプリットタイプ
製品説明	円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
同梱品	雌型 雄型 (パンチ)
加工可能な材料	ステンレス
加工可能な最大板厚 (ステンレス)	2.5 mm
パンチ直径	28.3 mm
注記:	スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
テンションボルト (直径 x 長さ)	19 x 55 mm
油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径	19 mm
1パック	1 個
純質量	0.157 kg
総質量	0.181 kg

Features

関税率番号	82073010
-------	----------

ETIM 9	EC000156
--------	----------

ETIM 8	EC000156
--------	----------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------

製品説明	Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
------	--