

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.140
パンチダイス 円形

State: 2026/01/22 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.140 - パンチダイス 円形 ステンレス用、3スプリットタイプ

円形の打ち抜きに使用します

Features

| | |
|---|--|
| 品番 | AS 4055.140 |
| 仕様 | 3スプリットタイプ |
| 製品説明 | 円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。 |
| 同梱品 | 雌型 雄型(パンチ) |
| 加工可能な材料 | ステンレス |
| 加工可能な最大板厚(ステンレス) | 2.5 mm |
| パンチ直径 | 40.5 mm |
| 適用ねじ | M40 |
| 注記： | スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| テンションボルト(直径 x 長さ) | 19 x 75 mm |
| 油圧パンチャー用テンションボルト(シャフト)直径 | 19 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.386 |

Features

| | |
|------------|---------------|
| 総質量 | 0.417 |
| 関税率番号 | 82073010 |
| EAN | 4028177808089 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
