


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.232

パンチダイス (円形用)

State: 2026/02/21 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.232 - パンチダイス (円形用) 鋼板用

円形の打ち抜きに使用します

Features

品番	AS 4055.232
仕様	カティングポイントは 3箇所
同梱品	雌型 雄型 (パンチ) テンションボルト (ボールベアリング無し)
加工可能な材料	鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)	2 mm
パンチ直径	32.5 mm
適用ねじ	M32
注記：	スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください その他のサイズに関しては、円形パンチダイス (ステンレス) をご覧ください
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
テンションボルト (直径 x 長さ)	9.5 x 50 mm
油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径	9.5 mm 19 mm
1パック	1 個
純質量	0.219 kg
総質量	0.242 kg

Features

関税率番号	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
製品説明	Sheet metal punch round Ø 32,5 mm