

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.240

パンチダイス (円形用)

State: 2026/02/02 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.240 - パンチダイス (円形用) 鋼板用

円形の打ち抜きに使用します

Features

品番	AS 4055.240
仕様	カティングポイントは 3箇所
同梱品	雌型 雄型 (パンチ) テンションボルト (ボールベアリング無し)
加工可能な材料	鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)	3 mm
パンチ直径	40.5 mm
適用ねじ	M40
注記：	スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルト をご使用ください その他のサイズに関しては、円形パンチダイス (ステンレス) をご覧 ください
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
テンションボルト (直径 x 長さ)	19 x 55 mm
油圧パンチャー用テンションボル ト (シャフト) 直径	19 mm
1パック	1 個
純質量	0.522
総質量	0.554

Features

関税率番号 82073010

EAN 4028177808300

ETIM 9 EC000156

ETIM 8 EC000156

ECLASS 8.0 21049047