

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.240**

**パンチダイス (円形用)**

State: 2026/05/30 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.240 - パンチダイス (円形用) 鋼板用

円形の打ち抜きに使用します

## Features

品番	AS 4055.240
仕様	カティングポイントは3箇所
同梱品	雌型 雄型 (パンチ) テンションボルト (ボールベアリング無し)
加工可能な材料	鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)	3 mm
パンチ直径	40.5 mm
適用ねじ	M40
注記:	スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください その他のサイズに関しては、円形パンチダイス (ステンレス) をご覧ください
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
テンションボルト (直径 x 長さ)	19 x 55 mm
油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径	19 mm
1パック	1 個
純質量	0.522 kg
総質量	0.554 kg

# Features

---

関税率番号	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
製品説明	Sheet metal punch round Ø 40,5 mm

---