

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.537**

**パンチダイス 円形**

State: 2026/05/11 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.537 - パンチダイス 円形 鋼板用、3 スプリットタイプ

円形の打ち抜きに使用します

## Features

|  |   |
|--|---|
| 品番                                       | AS 4055.537   |
| 仕様                                       | 3 スプリットタイプ  |
| 製品説明                                     |   |
| 同梱品                                      | 雌型<br>雄型 (パンチ)  |
| 加工可能な材料                                  | 鋼板製   |
| 加工可能な最大板厚 (鋼板)                           | 3 mm  |
| パンチ直径                                    | 37 mm   |
| 注記:                                      | スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください<br>その他のサイズに関しては、円形パンチダイス (ステンレス) をご覧ください |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663  |
| テンションボルト (直径 x 長さ)                       | 19 x 55 mm  |
| 油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径               | 19 mm   |
| 1パック                                     | 1 個   |
| 純質量                                      | 0.281 kg  |

# Features

---

|            |   |
|------------|---|
| 総質量        | 0.314 kg  |
| 関税率番号      | 82073010  |
| ETIM 9     | EC000156  |
| ETIM 8     | EC000156  |
| ECLASS 8.0 | 21049047  |
| 製品説明       | Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting |