

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.540

パンチダイス 円形

State: 2026/05/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.540 - パンチダイス 円形 鋼板用、3 スプリットタイプ

円形の打ち抜きに使用します

Features

品番	AS 4055.540
仕様	3 スプリットタイプ
製品説明	
同梱品	雌型 雄型 (パンチ)
加工可能な材料	鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)	3 mm
パンチ直径	40.5 mm
適用ねじ	M40
注記:	スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください その他のサイズに関しては、円形パンチダイス (ステンレス) をご覧ください
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
テンションボルト (直径 x 長さ)	19 x 75 mm
油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径	19 mm
1パック	1 個

Features

純質量	0.349 kg
総質量	0.382 kg
関税率番号	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
製品説明	Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting