


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.581**

**パンチダイス セット M12 ~ M40**

State: 2026/06/25 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.581 - パンチダイス セット M12 ~ M40 鋼板用、 3 スプリットタイプ

円形の打ち抜きに使用します

## Features

品番	AS 4055.581
仕様	3 スプリットタイプ
製品説明	
同梱品	雌型 (ダイ) 6個 雄型 (パンチ) 6個 ボールベアリング付きテンションボルト 直径 6 x 40 mm ボールベアリング付きテンションボルト 直径 9.5 x 50 mm ボールベアリング付きテンションボルト 直径 19 x 55 mm 高速度鋼下穴用ドリル 直径 10 mm 1 x 潤滑剤 (缶入り) プラスチックケース
加工可能な材料	鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)	1.5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm

# Features

---

パンチ直径	12.5 mm
	16.2 mm
	20.4 mm
	25.4 mm
	32.5 mm
	40.5 mm

---

適用ねじ	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40

---

注記：	スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください
-----	--

---

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663

---

1パック	1 個
------	-----

---

純質量	2.2 kg
-----	--------

---

総質量	2.256 kg
-----	----------

---

関税率番号	82073010
-------	----------

---

ETIM 9	EC002121
--------	----------

---

ETIM 8	EC002121
--------	----------

---

ECLASS 8.0	21044719
------------	----------

---

# Features

---

製品説明

Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting