Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.581 パンチダイス セット M12 ~ M40

State: 2025/11/26 (Source: rittal.com/jp-ja)



AS $4055.581 - パンチダイス セット M12 <math>\sim$ M40 鋼板用、3 スプリットタイプ

円形の打ち抜きに使用します

Features

品番	AS 4055.581
	3 スプリットタイプ
製品説明	
同梱品	
	雄型 (パンチ) 6個
	ボールベアリング付きテンションボルト 直径 6 x 40 mm
	ボールベアリング付きテンションボルト 直径 9.5 x 50 mm
	ボールベアリング付きテンションボルト 直径 19 x 55 mm
	高速度鋼下穴用ドリル 直径 10 mm
	1×潤滑剤 (缶入り)
	プラスチックケース
加工可能な材料	鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)	1.5 mm
	2 mm
	2 mm
	2 mm
	3 mm
	3 mm

© Rittal 2025

Features

パンチ直径	12.5 mm
	16.2 mm
	20.4 mm
	25.4 mm
	32.5 mm
	40.5 mm
適用ねじ	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
注記:	スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルト
	をご使用ください
Suitable for hydraulic bolt order	4055.660
number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
1パック	1個
純質量	2.2
総質量	2.256
関税率番号	82073010
EAN	4028177808843
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719

© Rittal 2025 3