

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.300

標準照明灯

State: 2026/05/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.300 - 標準照明灯

供給電圧：120 V AC 60 Hz、230 V AC 50 Hz

Features

| | |
|--|-------------------------------------|
| 品番 | SZ 4138.300 |
| 仕様 | ドアスイッチなし |
| 同梱品 | 標準照明灯 光源 取り付け部品を含む |
| 定格出力 | 30 W |
| Ballast | 電磁安定器 |
| 可能な連結 | ドアスイッチ コネクタ経由で給電 直接配線(照明の連結に) |
| 光源 | 蛍光灯、G13口金 |
| 保護等級 | I (アース線) |
| スイッチ (タイプ) | 内蔵のオン/オフ/ドアスイッチ |
| 照明器具、取り付け方式 | ねじ固定式 |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1500 V AC |
| 定格インパルス耐電圧、フェーズ 対フェーズ | 1000 V AC |
| 定格絶縁電圧 | 500 V DC/1秒 |

Features

| | |
|------------|---|
| 取り付け方法 | トップフレームの TS 水平フレーム：直接 TS、SE 垂直フレーム：TS アダプターブラケット付き トップフレームの前後に SE プロファイル：TS アダプターブラケット付き トップフレーム横の SE プロファイル：直接 AE、CM、TP：ユニバーサルブラケット付き AE：内装用レール付き |
| 寸法： | 幅: 987 mm 高さ: 117 mm 奥行: 50 mm |
| 動作温度範囲 | -15 °C...45 °C |
| ソケット | D、Schuko (タイプF、CEE 7/4) |
| 保管温度範囲 | -20 °C...70 °C |
| 定格電圧 | 230 V、単相、50 Hz |
| 仕様 (コンセント) | D、Schuko (タイプF、CEE 7/4) |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 2.8 kg |
| 総質量 | 3 kg |
| 関税率番号 | 94054990 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| 製品説明 | SZ Standard light, WHD: 987x117x50 mm, 30 W, 230 V, 50 Hz, without door operated switch, with earthing-pin socket |

Approvals

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書