Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 4138.300 標準照明灯

State: 2025/11/25 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 4138.300 - 標準照明灯

供給電圧: 120 V AC 60 Hz、230 V AC 50 Hz

Features

品番	SZ 4138.300
仕様	ドアスイッチなし
同梱品	標準照明灯 光源 取り付け部品を含む
定格出力	30 W
Ballast	電磁安定器
可能な連結	ドアスイッチ コネクタ経由で給電 直接配線(照明の連結に)
光源	蛍光灯、G13口金
保護等級	I(アース線)
スイッチ (タイプ)	内蔵のオン/オフ/ドアスイッチ
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
定格インパルス耐電圧、フェーズ 対フェーズ	1000 V AC
定格絶縁電圧	500 V DC/1秒

© Rittal 2025 2

Features

取り付け方法	トップフレームの TS 水平フレーム:直接
	TS、SE 垂直フレーム:TS アダプターブラケット付き
	トップフレームの前後に SE プロファイル:TS アダプターブラケッ
	ト付き
	トップフレーム横の SE プロファイル:直接
	AE、CM、TP:ユニバーサルブラケット付き
	AE:内装用レール付き
寸法:	幅: 987 mm
	高さ: 117 mm
	奥行: 50 mm
動作温度範囲	-15 °C45 °C
ソケット	D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
保管温度範囲	-20 °C70 °C
定格電圧	230 V、単相、50 Hz
仕様 (コンセント)	D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
1パック	1個
純質量	2.8
総質量	3
関税率番号	94054990
EAN	4028177092297
ECLASS 8.0	27189241

Approvals

© Rittal 2025

Approvals

Explanations

CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4