

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.110

小型照明灯

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.110 - 小型照明灯

小型照明灯 - エンクロージャー内で使用する、スリムな省スペース型照明灯



Features

品番	SZ 4140.110
メリット	よりスリムに：高さとお行きを約50%カット。従来品と比べて75%も小型化しました。 より速く：クリップ、ねじまたは強力マグネット(オプション)でTS穴のどこにでも簡単に取り付けられます。サイドあるいはリア側からただ押し込むだけ、照明灯を取り付ける - 完成 2ピンコネクタでドアスイッチを接続することができます。 透明のランプカバー、内側は刻み目入り
塗装色	RAL 7035 近似色
同梱品	小型照明灯、クリップおよびねじ固定キット付き 光源 光源カバー 接続ケーブル 取り付け部品を含む

Features

定格出力	8 W
接続ケーブル長さ	3 m
Mounting distance screws	475 mm
Ballast	電子安定器
可能な連結	接続ケーブル一体型(プラグ無し) ドアスイッチ
光源	T5蛍光灯
保護等級	II (遮断保護)
スイッチ (タイプ)	内蔵のオン/オフ/ドアスイッチ
Cable deflection via rear possible	Yes
Light cover	Yes
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式 クリップ固定 マグネット固定 (アクセサリー)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	電源ユニットによる
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ	電源ユニットによる
定格絶縁電圧	電源ユニットによる
DC の場合	0.35 A
Mounting distance clip/magnet	400 mm

Features

取り付け方法	トップフレームの TS 水平フレーム：直接 TS、SE 垂直フレーム：直接 トップフレーム前と後の SE プロファイル：直接 トップフレーム横の SE プロファイル：直接 AE、CM、TP：固定用マグネットセット付き AE：内装用レール付き
注記：	2ピンコネクタでドアスイッチを接続することができます。
品番について	背面経由でのケーブル取り回し可能
寸法：	幅: 455 mm 高さ: 59 mm 奥行: 24 mm
動作温度範囲	-15 °C...45 °C
保管温度範囲	-20 °C...70 °C
定格電圧	24 V (DC)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
1パック	1 個
純質量	0.48
総質量	0.486
関税率番号	94054990
EAN	4028177550292
E-Number Sweden	E4302502
ECLASS 8.0	27189241