## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 4164.000 スプリングケージナット

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



#### TS 4164.000 - スプリングケージナット

システム穴の中の確実な機械的および電気的結合のための引き込み補助器具である圧力ばねが付いた、長方形(12.5 mm x 10.5 mm)のシステム穴が開いているエンクロージャーとレールでの使用。



#### **Features**

品番	TS 4164.000
製品説明	システム穴に確実に固定できる、導電接触用ツメの付いた、ガイド 補助として造られた板バネです。
取り付け方法	TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用 アダプターレールを用いて
	水平TSフレームに
	VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
	VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
	システムレール 23 x 23 mm に
	システムセクション 23 x 73 mm に
	システムセクション 45 x 88 mm に
	システムセクション 23 x 73 mm に
	エンクロージャー、および12.5 x 10.5 mmの方形ピッチパターンが
	付いたシステムレールに
寸法:	ねじ: M6
ねじ	M6

© Rittal 2025 2

### **Features**

1パック	50 個
純質量	0.4
総質量	0.463
関税率番号	73181692
EAN	4028177092983
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815

© Rittal 2025