


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4165.000

スプリングケージナット

State: 2026/05/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4165.000 - スプリングケージナット

システム穴の中の確実な機械的および電氣的結合のための引き込み補助器具である圧力ばねが付いた、長方形（12.5 mm x 10.5 mm）のシステム穴が開いているエンクロージャーとレールでの使用。



Features

品番	TS 4165.000
製品説明	システム穴に確実に固定できる、導電接触用ツメの付いた、ガイド補助として造られた板バネです。
取り付け方法	TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用アダプターレールを用いて 水平TSフレームに VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に システムレール 23 x 23 mm に システムセクション 23 x 73 mm に システムセクション 45 x 88 mm に システムセクション 23 x 73 mm に エンクロージャー、および12.5 x 10.5 mmの方形ピッチパターンが付いたシステムレールに
寸法：	ねじ: M8
ねじ	M8

Features

1パック	50 個
純質量	0.4 kg
総質量	0.431 kg
関税率番号	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
製品説明	TS スプリングケージナット、M8