

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4309.000

## サポートレール

State: 2026/05/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4309.000 - サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX 用

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリを簡単に固定するために使用します。



## Features

品番	TS 4309.000
製品説明	ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリを簡単に固定するために使用します。
仕様	穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
長さ	390 mm
適用ドア幅	500 mm
取り付け方法 VX	In door width 500 mm
取り付け方法、VX SE	In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility

# Features

取り付け方法 AX	幅 500 mm のドア、3 点ロックシステム付き、ロック付きドア側に In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
取り付け方法、AX ステンレス製	エンクロージャー幅 400mm 内に 高さ / 幅 500 mm のエンクロージャー内に
取り付け方法、AX プラスチック製	In door width 500 mm
取り付け方法、AX 3分割型	奥行 573 mm のエンクロージャー内に
取り付け方法 TS	In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
取り付け方法 TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
取り付け方法、VX ベース (ステンレス製)	奥行 500 mm のベース内に、M6 トルクスねじ、および M6 ナットとの併用で
適用	エンクロージャータイプ: VX TS VX SE TP AX AX プラスチック製 AX ウォール型キャビネット、3分割型 幅/奥行き: 400 mm
適用	VX ベースシステム (ステンレス製)
1パック	20 個
純質量	3.78 kg
総質量	4.1 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	15.2 kg CO2 eq (Cat B)

# Features

---

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	TS サポートレール、TS、VX SE、TP、AX 用、内側実装面用、適用幅/奥行：400 mm、適用ドア幅：500 mm、長さ：390 mm

# Approvals

---

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------