

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4579.000 サポートレール

State: 2026/05/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4579.000 - サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX 用

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリを簡単に固定するために使用します。



Features

品番	TS 4579.000
製品説明	ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリを簡単に固定するために使用します。
仕様	穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
長さ	790 mm
適用ドア幅	900 mm
取り付け方法、VX SE	In door width 900 mm In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
取り付け方法 AX	In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX

Features

取り付け方法、AX ステンレス製	エンクロージャー幅 800mm 内に 幅 800 mm のドアの内側に、穴付きドアフランジとの併用で
取り付け方法 TS	In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
取り付け方法 TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
適用	エンクロージャータイプ: TS VX SE TP AX 幅/奥行き: 800 mm
1パック	20 個
純質量	8 kg
総質量	8.1 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	37.23 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	TS サポートレール、TS、VX SE、TP 用、内側実装面用、適用幅/奥行: 800 mm、適用ドア幅: 900 mm、長さ: 790 mm

Approvals

Explanations

PCF-declaration