

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4612.000

レベル調整脚

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4612.000 - レベル調整脚 VX、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー用

床からの高さを調節します。固定ねじ M12。エンクロージャー内側からの調整を可能にする、六角穴付きの製品を選ぶこともできます。

Features

品番	PS 4612.000
仕様	六角穴なし
メリット	床からの高さを調節します
材質	鋼板製
取り付けについてのご注意	VX ベースに取り付ける場合は、ベースアダプターを必要とします
部品ごとの最大耐荷重(静荷重)	3,000 N
寸法:	ねじ: M12 x 40
適用	エンクロージャータイプ: VX TS TS IT VX SE PC IW Blue e+ チラー TX CableNet
レベル調整範囲	18 - 43 mm
1パック	4 個
純質量	0.212 kg
総質量	0.229 kg

Features

関税率番号	83024900
-------	----------

ETIM 9	EC000721
--------	----------

ETIM 8	EC000721
--------	----------

ECLASS 8.0	27182003
------------	----------

製品説明	PS レベル調整脚、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー、TX ケーブルネット用、高さ調整範囲：18～43 mm、ねじ：M12
------	---