

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 4650.100

PC エンクロージャーシステム

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 4650.100 - PC エンクロージャーシステム ステンレス

VX SE タイプのステンレス 1.4301 (AISI 304) 製 PC エンクロージャーシステム。鋼板製 PC と同様の設計原理。実用的なリアドアは、快適なメンテナンス作業を実現します。特殊な形をしたサイドパネルやトップパネル、また、内部に設置されている透視ドアロック、そして施錠可能な引き出し式キーボードトレイによる高いアクセス保護を提供します。



Features

品番	PC 4650.100
仕様	ステンレス
材質	ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm ドア裏面：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm グランドプレート：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm モニター領域：単層安全ガラス、4 mm
表面	ヘアライン仕上げ、粒度400番

Features

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型 リアドア、ドッキングロッド付き 上部透視ドア、内部から施錠 ユニットテーブル 前板付きキーボード用引き出し、ハンドレストおよびマウスパッド用に折りたたみ可能 ロックインサートシリンダー錠No.3524 E 下部ドア、ロッドロック付き グランドプレート、分割型
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,600 mm 奥行: 630 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	115
総質量	120.5
EAN	4028177682016
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Approvals

Certificates	表面
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書