

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



PC 4650.150

PC エンクロージャーシステム

State: 2026/02/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 4650.150 - PC エンクロージャーシステム ステンレス

VX SE タイプのステンレス 1.4301 (AISI 304) 製 PC エンクロージャーシステム。鋼板製 PC と同様の設計原理。実用的なリアドアは、快適なメンテナンス作業を実現します。特殊な形をしたサイドパネルやトップパネル、また、内部に設置されている透視ドアロック、そして施錠可能な引き出し式キーボードトレイによる高いアクセス保護を提供します。



## Features

品番	PC 4650.150
仕様	ステンレス 透視ドア(上)、引き出し式キーボードトレイおよびユニットテープル付き
材質	ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm ドア裏面：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm グランドプレート：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm モニター領域：単層安全ガラス、4 mm
表面	ヘアライン仕上げ、粒度400番

# Features

---

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型 リアドア、ドッキングロッド付き 上部透視ドア、内部から施錠 ユニットテーブル 前板付きキーボード用引き出し、ハンドレストおよびマウスパッド用に折りたたみ可能 ロックインサートシリンダー錠No.3524 E 下部ドア、ロッドロック付き グランドプレート、分割型
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,600 mm 奥行: 630 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	98.5
総質量	100.8
関税率番号	94032080
EAN	4028177959491
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

# Approvals

---

# Approvals

---

Certificates

表面

Explanations

CE適合宣言書