

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4696.000

サポートレール

State: 2026/07/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4696.000 - サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX 用

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリを簡単に固定するために使用します。



Features

品番	TS 4696.000
製品説明	ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリを簡単に固定するために使用します。
仕様	穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
長さ	540 mm
取り付け方法 VX	In enclosure width/depth 600 mm
取り付け方法、VX SE	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 AX	In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door

Features

取り付け方法、AX ステンレス製	幅 600 mm の片開きドア内側に、穴付きドアフランジとの併用で
取り付け方法 PC	幅 600 mm のエンクロージャー、外側実装面に
取り付け方法 IW	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 TS	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 AE	In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
取り付け方法 TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
取り付け方法、VX ベース	幅 / 奥行 600 mm のベース内のベーストリムパネルに、ベース拡張ブラケットとの併用で
適用	エンクロージャータイプ: VX TS VX SE TP PC IW AX AE 幅/奥行き: 600 mm
適用	VX ベースシステム
1パック	20 個
純質量	5.4 kg
総質量	5.78 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	25.64 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます

Features

関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	TS サポートレール、VX、TS、VX SE、TP 用、外側実装面用、適用幅/奥行：600 mm、長さ：540 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------