## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4696.000 サポートレール

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



# TS 4696.000 - サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX

#### 用

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブ ル取り付け用アクセサリーを簡単に固定するために使用します。







#### **Features**

TS 4696.000
ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドア への実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定 するために使用します。
穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
鋼板製
亜鉛めっき
取り付け部品を含む
540 mm
In enclosure width/depth 600 mm
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door

© Rittal 2025

## Features

取り付け方法、AX ステンレス製	幅 600 mm の片開きドア内側に、穴付きドアフランジとの併用で
取り付け方法 PC	幅 600 mm のエンクロージャー、外側実装面に
取り付け方法 IW	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 TS	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 AE	In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
取り付け方法 TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
取り付け方法、VX ベース	幅 / 奥行 600 mm のベース内のベーストリムパネルに、ベース拡張 ブラケットとの併用で
適用	エンクロージャータイプ: VX
	TS
	VX SE
	TP
	PC
	IW
	AX
AE 幅/奥行き: 600 mm	AE
	幅/奥行き: 600 mm
適用	VX ベースシステム
1パック	20 個
純質量	5.22
総質量	5.54
PCF/VE (Cradle to Gate)	21.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます

© Rittal 2025

### **Features**

関税率番号	73269098
EAN	4028177108158
E-Number Sweden	E3465252
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 4