Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4697.000 サポートレール

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



TS 4697.000 - サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX

用

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブ ル取り付け用アクセサリーを簡単に固定するために使用します。







Features

品番	TS 4697.000
製品説明	ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドア への実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定 するために使用します。
仕様	穴Ø 4.5 mm、25 mm ピッチ
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
長さ	740 mm
取り付け方法 VX	In enclosure width/depth 800 mm
取り付け方法、VX SE	In enclosure width/depth 800 mm
取り付け方法 AX	In door width 800 mm, with cam lock

© Rittal 2025 2

Features

取り付け方法、AX ステンレス製	幅 800 mm のドア (カムロック付き) の内側に、穴付きドアフラン ジとの併用で
取り付け方法 PC	In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 TS	In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level
取り付け方法 AE	In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
取り付け方法、VX ベース	幅 / 奥行 800 mm のベース内のベーストリムパネルに、ベース拡張 ブラケットとの併用で
適用	エンクロージャータイプ: VX TS VX SE PC AX AE 幅/奥行き: 800 mm
適用	VX ベースシステム
1パック	20 個
純質量	7.7
総質量	7.817
PCF/VE (Cradle to Gate)	29.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177108172
E-Number Sweden	E3465253
ETIM 9	EC002620

© Rittal 2025 3

Features

ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 4