

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4946.000

Cレール30/15

State: 2026/04/02 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4946.000 - Cレール30/15 EN 60 715準拠、VX、TS、 VX SE用

エンクロージャーの水平プロファイル (フレーム) には直接取り付けます。エンクロージャーの垂直プロファイル (フレーム) に取り付ける場合は、追加の固定部品が必要になります。



## Features

品番	SZ 4946.000
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
長さ	955 mm
取り付け方法	VX エンクロージャーフレームの内側実装面上に TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット TS 8800.808あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて 上下の幅方向の VS SE エンクロージャーの水平フレームに スナップオンナット 8800.808 を使用して、上下の奥行き方向 (マウンティングプレート無し) の VS SE エンクロージャーの水平フレームに 水平TSフレームに AX 3分割型の幅方向あるいは奥行き方向に。取り付け位置によって、レールを適切な長さにカットする必要があります。

# Features

取り付け方法、VX ベース	幅 1000 mm のベース内のベーストリムパネルに、スペーサーブラケットとの併用で
取り付け方法、AX ベース	幅 1000 mm のベース内に、トルクスタッピングねじとの併用で
適用	エンクロージャータイプ: VX TS AX ウォール型キャビネット、3分割型 幅/奥行き: 1,000 mm
適用	AX ベースシステム VX ベースシステム
1パック	6 個
純質量	3.54 kg
総質量	4.14 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	15.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
製品説明	SZ Cレール30/15 EN 60 715 準拠 (DIN レール)、VX、TS、SE 用、 W/D: 1000 mm、長さ: 955 mm

# Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------