

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



CM 5001.081

ケーブルクランプレール

State: 2026/05/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5001.081 - ケーブルクランプレール マウンティングプレート用Cレール、VX、TS、VX SE、TP用

ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。マウンティングプレート幅に合わせた長さのレールをご用意しています。同梱のマウンティングブラケットで、マウンティングプレート上に三通りの取り付け方が可能です。

## Features

品番	CM 5001.081
製品説明	ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。マウンティングプレート幅に合わせた長さのレールをご用意しています。同梱のマウンティングブラケットで、マウンティングプレート上に三通りの取り付け方が可能です。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	マウンティングブラケット2個および固定ねじを含む
取り付け方法	まっすぐに取り付け、マウンティングプレートからの距離23 mm まっすぐに取り付け、マウンティングプレートからの距離10 mm マウンティングプレートに対して傾けて取り付け
取り付け方法、VX ベース	幅 / 奥行 800 mm のベース内の、ベースコーナーピースに、トルクスタッピングねじとの併用で取り付けられた場合
取り付け方法、VX ベース (ステンレス製)	幅 800 mm のベース内に、M6 トルクスねじ、および M6 ナットとの併用で
適用	VX ベースシステム VX ベースシステム (ステンレス製)
寸法：	長さ: 699 mm

# Features

適用	エンクロージャータイプ: VX TS VX SE TP HD コンパクトエンクロージャー 幅: = 800 mm
適用幅	800 mm
1パック	1 個
純質量	0.705 kg
総質量	0.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
製品説明	CM ケーブルクランプレール (C レール)、TS、VX SE、TP のマウンティングプレート用、適用幅: 800 mm