Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





CM 5001.083 ケーブルクランプレール

State: 2025/11/25 (Source: rittal.com/jp-ja)



CM 5001.083 - ケーブルクランプレール マウンティング プレート用Cレール、VX、TS、VX SE、TP用

ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。マウンティングプレート幅に合わせた長さのレールをご用意しています。同梱のマウンティングブラケットで、マウンティングプレート上に 三通りの取り付け方が可能です。

Features

品番	CM 5001.083
製品説明	ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。マウンティングプレート幅に合わせた長さのレールをご用意しています。同梱のマウンティングブラケットで、マウンティングプレート上に三通りの取り付け方が可能です。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	マウンティングブラケット2個および固定ねじを含む
取り付け方法	まっすぐに取り付け、マウンティングプレートからの距離23 mm まっすぐに取り付け、マウンティングプレートからの距離10 mm マウンティングプレートに対して傾けて取り付け
取り付け方法、VX ベース	幅 / 奥行 1200 mm のベース内の、ベースコーナーピースに、トル クスタッピングねじとの併用で取り付けた場合
取り付け方法、VX ベース (ステンレス製)	幅 1200 mm のベース内に、M6 トルクスねじ、および M6 ナットと の併用で
適用	VX ベースシステム VX ベースシステム (ステンレス製)
寸法: 	長さ: 1,099 mm

© Rittal 2025

2

Features

適用	エンクロージャータイプ: VX
	TS
	VX SE
	TP
	幅: = 1,200 mm
適用幅	1,200 mm
1パック	1個
純質量	0.93
総質量	1.14
PCF/VE (Cradle to Gate)	1.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177502970
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025