

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CM 5113.500

## CM コンパクトエンクロージャー

State: 2026/02/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



# CM 5113.500 - CM コンパクトエンクロージャー

鋼板製ドア付きハウジング、マウンティングプレート付き、ボトムにはグランドプレート用の開口部有り。保護等級 IP 55。リタール コンパクトエンクロージャーの特徴と TS 8 連結エンクロージャーシステムの多様な拡張性が共存しています。穴付きフランジレールが、サポートトレール、ケーブルダクトホルダーやカバーなどを素早く固定できるように、ドアに装備されています。



## Features

品番	CM 5113.500
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板製、2.0 mm、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、 凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア & ヒンジ付き ダブルビットインサート付き3点ロックシステム マウンティングプレート 自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放
保護等級、NEMA	NEMA 12 (対応するグランドプレートやエンドプレートを選択した場合)

# Features

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55 (対応するグランドプレートやエンドプレートを選択した場合)
IKコード	IK08
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	540 mm x 1,155 mm
ドアの数	1
ドアヒンジ位置変更可能	Yes
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	53.2
総質量	56.6
関税率番号	94032080
EAN	4028177479715
E-Number Sweden	E3404459
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書