

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5122.500

CM コンパクトエンクロージャー

State: 2026/06/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5122.500 - CM コンパクトエンクロージャー

鋼板製ドア付きハウジング、マウンティングプレート付き、ボトムにはグラウンドプレート用の開口部有り。保護等級 IP 55。リタール コンパクトエンクロージャーの特徴と TS 8 連結エンクロージャーシステムの多様な拡張性が共存しています。穴付きフランジレールが、サポートレール、ケーブルダクトホルダーやカバーなどを素早く固定できるように、ドアに装備されています。



Features

品番	CM 5122.500
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板製、2.0 mm、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き ダブルビットインサート付き3点ロックシステム マウンティングプレート 自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放
保護等級、NEMA	NEMA 12 (対応するグラウンドプレートやエンドプレートを選択した場合)

Features

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55 (対応するグラウンドプレートやエンドプレートを選択した場合)
IKコード	IK08
寸法：	幅: 1,000 mm 高さ: 1,400 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	940 mm x 1,355 mm
ドアの数	2
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	95 kg
総質量	100 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	CM Compact system enclosure, WHD: 1000x1400x400 mm, Sheet steel, with mounting plate, two-door, open base

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	保護等級
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書