
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

Alo



## VX 5301.264 - サイドパネル、上下分割型 VX IT 用

VX IT 用上下分割型サイドパネル

## **Features**

品番	VX 5301.264
製品説明	単独設置または連結 IT ラックシステムの施錠に使用します。
メリット	取り扱いが簡単です
	工具を使用しなくても、サイドパネルを掛けたり外したりすること
	ができます
	シリンダー錠 3524 E で施錠
	内部ラッチ組み込み済み
材質	鋼板製
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	コンソールユニット
	ベースユニット
	マウンティングブラケット 6個
	2 x ロック部品
	取り付け部品を含む
適用	エンクロージャータイプ: VX IT
	高さ:=2,450 mm
	奥行: = 1,000 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	20

© Rittal 2025

## **Features**

総質量	22
PCF/VE (Cradle to Gate)	83.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
EAN	4028177950726
E-Number Sweden	E7282566
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025

3