### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 5301.310 連結金具 (外側用)、3 mm

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



## VX 5301.310 - 連結金具 (外側用)、3 mm VX IT 用

仕切りパネルで仕切られた VX IT 本体フレームを連結するため、仮組み立てされたエンクロージャーを同じ仕様のモデルと交換するため、または統合されたフレームをリタール液体冷却装置 LCP と交換するために使用します。



#### **Features**

品番	VX 5301.310
メリット	ラックや LCP 機器の後からの交換は可能です 後からの改造を行うために必要な 3 mm のクリアランスを確保しま す
用途	ラックや LCP 機器の後からの交換に使用します 仕切りパネル (1枚型、挿入可能) の後からの取り付け/取り外しに 使用します
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	4 x 連結金具 (外側用)、3 mm 連結部パッキン、8 m 取り付け部品を含む
注記:	エンクロージャー列内では、各エンクロージャーの外形寸法が 2 mm 大きくなります IEC 60 529 に基づく最大保護等級 IP は、IP 20 です

© Rittal 2025

#### **Features**

適用	エンクロージャータイプ: VX IT
1パック	4 個
純質量	0.78
総質量	0.86
PCF/VE (Cradle to Gate)	3.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177950801
E-Number Sweden	E7282568
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

© Rittal 2025