Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.325 スタビライザ-

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 5301.325 - スタビライザー VX IT 用

このオプションの VX IT 用スタビライザーは、必要であれば、いつでも設置場所で後付けできます。

Features

品番	VX 5301.325
製品説明	このオプションの VX IT 用スタビライザーは、必要であれば、いつでも設置場所で後付けできます。フロントドアを開け、エンクロージャーの垂直プロファイル (フレーム) にスタビライザーをはめ込み、必要に応じレベル出しをします。これにより、ハウジングの設置面積が増加し、取り付けコンポーネントをハウジングから引き出したり、引き出した状態で取り付けたりしたときのエンクロージャーの転倒モーメントが減少します。この製品は、ハウジングを床にねじ留めできない、あるいは、エンクロージャー列に組み込めない場合の、携帯型代替品として使用できます。スタビライザーは実装作業後、簡単に取り外すことができます。このスタビライザーは、ベースのないハウジングフレームで使用でき、レベル調整脚または高さ 200 mm までのベースと組み合わせて使用することもできます。目を引く塗装色シグナルレッは、使用中に起こりうるつまずきのリスクを軽減します。
材質	鋼板製、塗装済み、RAL 3001 (シグナルレッド)
同梱品	2 x レベル出し可能な転倒防止脚 (工具不要の簡単取り付け型)
耐荷重	最大引き出し重量:200 kg、重心はハウジング前面から 250 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT
1パック	1個
純質量	2.75
総質量	3.22

© Rittal 2025

Features

PCF/VE (Cradle to Gate)	24.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177952461
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

© Rittal 2025

3