

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.326

レベル調整脚

State: 2026/04/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.326 - レベル調整脚 内側から調節可能、VX IT 用

レベル調整脚、内側から調節可能、ボトムの水平を保つために使用します。



Features

品番	VX 5301.326
製品説明	マウンティングブラケットは、エンクロージャフレーム下方のレベル調整脚を内側へ移動させ固定するために使用されます。これにより、レベル調整脚シャフト内にあるトルクスねじ介して、レベル調整脚をハウジングの内側から簡単に調整できるようになります。
同梱品	4 x レベル調整脚 M 12、トルクスねじ TX30 仕様 取り付けブラケット 4個 取り付け部品を含む
耐荷重	最大許容静荷重：3000 N / レベル調整脚
レベル調整範囲	18 - 63 mm
1パック	4 個
純質量	0.76 kg
総質量	0.796 kg
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Features

製品説明

レベル調整脚、M12、内側から調節可能、VX IT 用、平らでない床面において、ボトムの水平を保つために使用します。レベル調整脚のトルクスねじを介して、内側からの楽な操作を可能にする、調整脚の取り付け位置をエンクロージャー内部にオフセットするためのマウンティングブラケットを含む。