


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.331**

**グラウンドプレートモジュール、ベン  
トスロット付き**

State: 2026/06/10 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.331 - グランドプレートモジュール、ベントスロット付き VX IT 用

ボトムを塞ぐために使用します。

## Features

品番	VX 5301.331
製品説明	ボトムを塞ぐために使用します。
メリット	エンクロージャーの自然換気をサポートする高い開口率 フィルターマットは、上から差し込むだけで簡単に交換できます
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	グランドプレートモジュール、ベントスロット付き フィルターマット 取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	VX IT 内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレートモジュールの組み合わせが必要です。 グランドプレートモジュールは、他の奥行 237.5 mm のグランドモジュールと入れ替えて使用することができます
寸法：	奥行: 237.5 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT 幅: = 800 mm
1パック	1 個
純質量	2 kg
総質量	2.38 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	9.1 kg CO2 eq (Cat B)

# Features

---

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	VX IT gland plate module, ventilated, for width 800 mm, W x D 800 x 237.5 mm, sheet steel