


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.336**

**グラウンドプレートセット、多分割  
型、密閉タイプ**

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.336 - グランドプレートセット、多分割型、密閉 タイプ VX IT 用

密閉型グランドプレート モジュールとケーブル引き込み用のスライドプレートで構成される多分割型グランドプレートセット。

## Features

品番	VX 5301.336
製品説明	密閉型グランドプレート モジュールとケーブル引き込み用のスライドプレートで構成される多分割型グランドプレートセット。密閉型グランドプレート モジュール、奥行 237.5 mm は、任意に各種のケーブル引き込み用グランドプレート モジュールと交換できます。
メリット	個々のモジュールの順序は自由に選択できます
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	グランドプレートセット シーリングテープ 取り付け部品を含む 1 x グランドプレート モジュール、密閉型、奥行：75 mm 1 x グランドプレート モジュール、密閉型、奥行：175 mm 2 x スライドプレート、奥行 115 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT 幅: = 800 mm 奥行: = 600 mm
1パック	1 個
純質量	4.5 kg
総質量	4.84 kg

# Features

---

PCF/VE (Cradle to Gate)	14.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 800 mm, W x D 800 x 600 mm, sheet steel