Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






DK 5302.004 エアガイドプレート

State: 2025/11/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 5302.004 - エアガイドプレート VX IT ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、 あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。



Features

品番	DK 5302.004
製品説明	エア コンディショニングのエネルギー消費効率を高めるために使用 します。
メリット	システムセクションなどケーブルマネジメントアクセサリーとの干 渉を防止するために垂直型ブラシストリップを装備。
用途	アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア / ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。
材質	鋼板製 ブランクパネル:プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
表面	塗装
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RAL 9005

© Rittal 2025

Features

同梱品	2 x 垂直型トリムパネル
	2x水平型トリムパネル
	4 x ブラシストリップ
	4 x 発泡ポリウレタンピース
	取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーティションとし
	て、フロントおよびリア側の 19インチ マウンティングレールに取
	り付けることができます。
	ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19イ
	ンチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。
	仕切り面上ある 482.6 mm (19インチ) 取り付け用カットアウトは、
	付属されているブランクパネルで閉じることもできれば、他の拡張
	コンポーネントの取り付けや配線に使用することもできます。製品
	別同梱品にご注意ください。
適用	幅: = 600 mm
	高さ:=2,000 mm
1パック	1個
純質量	1.92
総質量	2.52
PCF/VE (Cradle to Gate)	9.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に
	基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177955196
E-Number Sweden	E7282576
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

© Rittal 2025 3