

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.005

エアガイドプレート

State: 2026/07/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.005 - エアガイドプレート VX IT ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。



Features

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 品番 | DK 5302.005 |
| 製品説明 | エア コンディショニングのエネルギー消費効率を高めるために使用します。 |
| メリット | システムセクションなどケーブルマネジメントアクセサリーとの干渉を防止するために垂直型ブラシストリップを装備。 |
| 用途 | アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。 |
| 材質 | 鋼板製 ブランクパネル：プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB |
| 表面 | 塗装 |
| 塗装色 | RAL 9005 |

Features

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 同梱品 | 2 x 垂直型トリムパネル 2 x 水平型トリムパネル 4 x ブラシストリップ 4 x 発泡ポリウレタンピース 取り付け部品を含む 6 x 482.6 mm (19インチ) ブランクパネル、高さ 1 U |
| 取り付けについてのご注意 | <p>ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーティションとして、フロントおよびリア側の 19インチ マウンティングレールに取り付けることができます。</p> <p>ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19インチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。</p> <p>仕切り面上ある 482.6 mm (19インチ) 取り付け用カットアウトは、付属されているブランクパネルで閉じることもできれば、他の拡張コンポーネントの取り付けや配線に使用することもできます。製品別同梱品にご注意ください。</p> |
| 適用 | 幅: = 800 mm 高さ: = 2,000 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 7.7 kg |
| 総質量 | 8.12 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 30.9 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 56090000 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |

Features

製品説明

Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxD: 800x2000 mm, RAL 9005