

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.008

エアガイドプレート

State: 2026/06/26 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.008 - エアガイドプレート VX IT ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。



Features

品番	DK 5302.008
製品説明	エア コンディショニングのエネルギー消費効率を高めるために使用します。
メリット	システムセクションなどケーブルマネジメントアクセサリとの干渉を防止するために垂直型ブラシストリップを装備。
用途	アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。
材質	鋼板製 ブランクパネル：プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB
表面	塗装
塗装色	RAL 9005

Features

同梱品	2 x 垂直型トリムパネル 2 x 水平型トリムパネル 4 x ブラシストリップ 4 x 発泡ポリウレタンピース 取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	<p>ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーティションとして、フロントおよびリア側の 19 インチ マウンティングレールに取り付けることができます。</p> <p>ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19 インチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。</p> <p>仕切り面上ある 482.6 mm (19 インチ) 取り付け用カットアウトは、付属されているブランクパネルで閉じることもできれば、他の拡張コンポーネントの取り付けや配線に使用することもできます。製品別同梱品にご注意ください。</p>
適用	幅: = 600 mm 高さ: = 2,450 mm
1パック	1 個
純質量	1.92 kg
総質量	2.52 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	9.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

Features

製品説明

Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxD: 600x2450 mm, RAL 9005