

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.010 エアガイドプレート

State: 2026/01/30 (Source: rittal.com/jp-ja)

DK 5302.010 - エアガイドプレート VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCPシステムを使用する場合に使用します。



Features

品番	DK 5302.010
メリット	温度調節機器のエネルギー効率を高めるために使用します システムセクションなどケーブルマネジメントアクセサリーとの干渉を防止するために垂直型ブラシストリップを装備。
用途	アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア / ホットエリアを仕切る場合や LCPシステム連結時に使用します。
材質	鋼板製 ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB ファイバー ブラシストリップ：プラスチック PA6、ハロゲンフリー ブラシストリップ本体：プラスチック PVC 製、ハロゲンを含む ブランクパネル：プラスチック製、耐燃性：自己消火性、UL 94 HB に準拠、ハロゲンフリー
表面	塗装
塗装色	RAL 9005

Features

同梱品	2 x 垂直型トリムパネル 2 x 水平型トリムパネル 4 x ブラシストリップ 4 x 発泡ポリウレタンピース 取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーテイションとして、フロントおよびリア側の 19インチマウンティングレールに取り付けることができます。 ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19インチマウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。 仕切り面上ある 482.6 mm (19インチ) 取り付け用カットアウトは、付属されているブランクパネルで閉じることもできれば、他の拡張コンポーネントの取り付けや配線に使用することもできます。製品別同梱品にご注意ください。
適用	幅: = 600 mm 高さ: = 1,200 mm
1パック	1 個
純質量	0.001
総質量	0.001
関税率番号	73269098
EAN	4028177955257
E-Number Sweden	E7282582
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272