## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5302.010 エアガイドプレート

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



## DK 5302.010 - エアガイドプレート VX IT 標準型 19インチマウンティングレール用

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、 あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。



## **Features**

品番	DK 5302.010
メリット	温度調節機器のエネルギー効率を高めるために使用します システムセクションなどケーブルマネジメントアクセサリーとの干 渉を防止するために垂直型ブラシストリップを装備。
用途	アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア / ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。
材質	鋼板製 ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB ファイバー ブラシストリップ:プラスチック PA6、ハロゲンフリー ブラシストリップ本体:プラスチック PVC 製、ハロゲンを含む ブランクパネル:プラスチック製、耐燃性:自己消火性、UL 94 HB に準拠、ハロゲンフリー
表面	塗装
塗装色	RAL 9005

© Rittal 2025 2

## **Features**

同梱品	2 x 垂直型トリムパネル
	2x水平型トリムパネル
	4 x ブラシストリップ
	4 x 発泡ポリウレタンピース
	取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーティションとし
	て、フロントおよびリア側の 19インチ マウンティングレールに取
	り付けることができます。
	ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19イ
	ンチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。
	仕切り面上ある 482.6 mm (19インチ) 取り付け用カットアウトは、
	付属されているブランクパネルで閉じることもできれば、他の拡張
	コンポーネントの取り付けや配線に使用することもできます。製品
	別同梱品にご注意ください。
適用	幅: = 600 mm
	高さ: = 1,200 mm
1パック	1個
純質量	0.001
総質量	0.001
関税率番号	73269098
EAN	4028177955257
E-Number Sweden	E7282582
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

© Rittal 2025 3