

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.013

## エアガイドプレート

State: 2026/05/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.013 - エアガイドプレート VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、  
あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。



## Features

品番	DK 5302.013
メリット	温度調節機器のエネルギー効率を高めるために使用します システムセクションなどケーブルマネジメントアクセサリーとの干渉を防止するために垂直型ブラシストリップを装備。
用途	アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。
材質	鋼板製 ブランクパネル：プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB
表面	塗装
塗装色	RAL 9005

# Features

同梱品	2 x 垂直型トリムパネル 2 x 水平型トリムパネル 4 x ブラシストリップ 4 x 発泡ポリウレタンピース 取り付け部品を含む 6 x 482.6 mm (19インチ) ブランクパネル、高さ 1 U
取り付けについてのご注意	<p>ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーティションとして、フロントおよびリア側の 19インチ マウンティングレールに取り付けることができます。</p> <p>ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19インチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。</p> <p>仕切り面上ある 482.6 mm (19インチ) 取り付け用カットアウトは、付属されているブランクパネルで閉じることもできれば、他の拡張コンポーネントの取り付けや配線に使用することもできます。製品別同梱品にご注意ください。</p>
適用	幅: = 800 mm 高さ: = 1,800 mm
1パック	1 個
純質量	7.5 kg
総質量	8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	30.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

# Features

---

## 製品説明

Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, standard, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxH: 800x1800 mm, RAL 9005