


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.017

## エアガイドプレート

State: 2026/06/20 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.017 - エアガイドプレート VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、  
あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。



## Features

|      |  |
|------|--|
| 品番   | DK 5302.017  |
| メリット | 温度調節機器のエネルギー効率を高めるために使用します<br>システムセクションなどケーブルマネジメントアクセサリーとの干渉を防止するために垂直型ブラシストリップを装備。 |
| 用途   | アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。                      |
| 材質   | 鋼板製<br>ブラנקパネル：プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー<br>ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB                   |
| 表面   | 塗装   |
| 塗装色  | RAL 9005   |

# Features

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 同梱品                     | 2 x 垂直型トリムパネル<br>2 x 水平型トリムパネル<br>4 x ブラシストリップ<br>4 x 発泡ポリウレタンピース<br>取り付け部品を含む   |
| 取り付けについてのご注意            | <p>ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーティションとして、フロントおよびリア側の 19 インチ マウンティングレールに取り付けることができます。</p> <p>ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19 インチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。</p> <p>仕切り面上ある 482.6 mm (19 インチ) 取り付け用カットアウトは、付属されているブランクパネルで閉じることもできれば、他の拡張コンポーネントの取り付けや配線に使用することもできます。製品別同梱品にご注意ください。</p> |
| 適用                      | 幅: = 600 mm<br>高さ: = 2,200 mm  |
| 1パック                    | 1 個  |
| 純質量                     | 2.08 kg  |
| 総質量                     | 2.68 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 10.2 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF クラス分けに関する注記         | カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます  |
| 関税率番号                   | 56090000   |
| ETIM 9                  | EC000331   |
| ECLASS 8.0              | 27189272   |

# Features

---

## 製品説明

Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, standard, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxH: 600x2200 mm, RAL 9005